

HOLEX**Plieninis nupjovimo peilis, neutralus, Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w:
19/2,2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273000 19/2,2
GTIN	4045197941602
Produktų klasė	22B

Aprašymas**Paskirtis:**

Tinka naudoti tik kartu su nupjovimo plokšte Nr. 273010.

Tinka:

Laikikliai Nr. 273896–273898 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

Tiekimo sudėtis:

Su raktu plokštelių keitimui

Techninis aprašymas

Plotis b ₂	1,6 mm
Aukštis h ₁	15,5 mm
Peilio aukštis h ₅	19 mm
Įpjovos plotis w	2,2 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	40 mm
Bendras ilgis L	86 mm
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	įpjovimo peilis

