

**HOLEX****Plieninis nupjovimo peilis, neutralus, Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w:  
26/2,2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273000 26/2,2
GTIN	4045197941626
Produktų klasė	22B

**Aprašymas****Paskirtis:**

Tinka naudoti tik kartu su nupjovimo plokšte Nr. 273010.

**Tinka:**

Laikikliai Nr. 273896–273898 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

**Tiekimo sudėtis:**

Su raktu plokštelių keitimui

**Techninis aprašymas**

Aukštis h <sub>1</sub>	21,2 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	75 mm
Įpjovos plotis w	2,2 mm
Peilio aukštis h <sub>5</sub>	26 mm
Plotis b <sub>2</sub>	1,6 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis

