

Garant
SEMT 1305 AGSR, HB7510, Tipas: ST1400

Užsakymo data

Užsakymo numeris	213577 ST1400
GTIN	4045197941039
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Modelis:

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Pati moderniausia danga saugo nuo susidėvėjimo.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{pmax} = 4 \text{ mm}$.

Pastūma f_z per dantį: 0,22 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,22 mm
Tipas	ST1400
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SEMT 1305 AGSR
Kietlydinys	HB7510
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		