

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB7520, Tipas: ST900****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213568 ST900
GTIN	4045197941015
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Pati moderniausia danga saugo nuo susidėvėjimo.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{pmax} = 4 \text{ mm}$.

Pastūma f_z per dantį: 0,2 mm

Techninis aprašymas

Tipas	ST900
Pastūma f_z per dantį	0,2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SEMT 1305 AGSR
Kietlydinys	HB7520
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	240 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		