



ECO riflių frezavimo įrankis dešininis, Koto dydis: 16 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290238 16
GTIN	4030741290459
Produktų klasė	29I

Aprašymas

Modelis:

Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.

kai rifliavimo profilis: RGE45° BL/BR15°

kai rifliavimo $\varnothing d_1$: 15 mm

kai rifliavimo plotis b: 4 mm

kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$: 8 mm

Darbinės ribos: 3 - 50 mm

HM įvorė, apsauginė poveržlė, varžtas: 299920 4

Techninis aprašymas

Koto plotis	16 mm
Darbinės ribos	3 - 50 mm
kai rifliavimo plotis b	4 mm
Koto aukštis	16 mm
HM įvorė, apsauginė poveržlė, varžtas	299920 4

kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	8 mm
kai rifliavimo $\varnothing d_1$	15 mm
kai rifliavimo profilis	RGE30° 2×AA
kai rifliavimo profilis	RGE45° BL/BR15°
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai