

Garant**Pjovimo galvų griebtuvas cilindro formos su aušinimo kanalu, SK 50 A = 300,
Kaiščio Ø d1: 22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301152 22
GTIN	4045197942401
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su RFID / Balluffchip anga.
- Padidintas tvirtinimo paviršius.

Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

Tiekimo sudėtis:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Virbo Ø d ₁	22 mm
Ø D ₂	48 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	19 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	300 mm
Laikiklis	SK 50 A = 300
Norma	DIN 6357

Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 8000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas