

**Garant**
**XOMT060310ZZSR, HB4030, Tipas: ST1400**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	212824 ST1400
GTIN	4045197942562
Produktų klasė	21A

### Aprašymas

**Pastaba:**

 Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ 

 Programuojamasis spindulys, kai  $a_{p \max}: 2 \text{ mm}$ 

 Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,8 mm

Plokštelės storis S: 3.18 mm

### Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Pastūma $f_z$ per dantį	0,8 mm
Kampo spindulys	1 mm
Plokštelės storis S	3.18 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XOMT060310ZZSR
Kietlydinys	HB4030
Ašmenys	HM

rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\text{ maks}}$	2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	240 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		