

Garant
XOMT060310ZZER, HB4430, Tipas: TI

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212842 TI
GTIN	4045197942593
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Pastaba:

 Rekomenduojami režimai $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

 Programuojamasis spindulys, kai $a_{p \max}$: 2 mm

 Pastūma f_z per dantį: 0,5 mm

Plokštelės storis S: 3.18 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,5 mm
Tipas	Ti
Kampo spindulys	1 mm
Plokštelės storis S	3.18 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XOMT060310ZZER
Kietlydinys	HB4430
Ašmenys	HM

rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	0,6 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\text{ maks}}$	2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	180 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		