

Garant

**Weldon įspraustinė, forma ADB su aušinimo kanalais, SK 30, trumpa,
Užveržimo Ø D1: 16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300048 16
GTIN	4045197944160
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:****GARANT –**

Visi kotai labai tikslūs (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo tikslumas G 2,5 / 25000 min⁻¹.
Su Balluff/RFID lusto anga.

Su uždengiamais aušinimo kanalais.**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	63 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	16
Užspaudimo Ø D ₁	16 mm
Išorinis Ø D	48 mm
Laikiklis	SK 30, trumpa
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1

Forma	ADB
Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------