

Garant**Frezavimo galvūčių įspraustinė Forma ADB, su aušinimo kanalu, SK 30, trumpa, Kaiščio Ø d1: 27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301013 27
GTIN	4045197944238
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- su 4 aušinimo kanalais.
- Visi kantai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Trumpa darbinė dalis.
- Platus atraminis paviršius.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Techninis aprašymas

Virbo Ø d ₁	27 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	21 mm
Išorinis Ø D	50 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	27
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	27
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	27 mm
Laikiklis	SK 30, trumpa
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Aušinimo kanalo anga	neuždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 5 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas