

**Garant**

**Weldon įspraustinė, forma ADB su aušinimo kanalais, SK 30, trumpa,  
Užveržimo Ø D1: 6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300048 6
GTIN	4045197944122
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:****GARANT –**

Visi kotai labai tikslūs (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo tikslumas G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.  
Su Balluff/RFID lusto anga.

**Su uždengiamais aušinimo kanalais.**

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø D	25 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	6
Laikiklis	SK 30, trumpa
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1

Forma	ADB
Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

## Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 6 mm	309900 6
--	----------