

Garant

Įspraustinė su aušinimo kanalais, HSK-A 100 A = 160, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 14mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	304411 14
GTIN	4045197943835
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

GARANT: tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.

Su uždengiamais aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB.

Priedai pasirinktinai:

Aušiklio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890.

Pastaba:

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos tiesiogiai iš gamintojo.

Techninis aprašymas

Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	12
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Užspaudimo Ø D ₁	14 mm
Išorinis Ø D	44 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 160

Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-4
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 12 mm

309900 12