

**HOLEX****Įspraustinė su aušinimo kanalais, HSK-A 100 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	304398 25
GTIN	4045197944467
Produktų klasė	32A

**Aprašymas****Modelis:****Su neuždengiamais aušinimo kanalais.**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB.

**Priedai pasirinktinai:**

Aušiklio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890.

**Pastaba:**

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos tiesiogiai iš gamintojo.

**Techninis aprašymas**

Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	25
Išorinis Ø D	65 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Laikiklis	HSK-A 100 trumpa

Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-4
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 20000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

---

## Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 25 mm

309900 25