

HOLEX

Įspraustinė su aušinimo kanalais, HSK-A 63 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	304278 6
GTIN	4045197944283
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

Su neuždengiamais aušinimo kanalais.

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB.

Priedai pasirinktinai:

Aušiklio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890.

Pastaba:

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos tiesiogiai iš gamintojo.

Techninis aprašymas

Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	6
Užspaudimo Ø D ₁	6 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	65 mm
Išorinis Ø D	25 mm
Laikiklis	HSK-A 63 trumpa
Laikiklio norma	ISO 12164-1

Laikiklio norma	DIN 69882-4
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 20000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 6 mm	309900 6
--	----------