

Garant**Įspraustinė Forma AD su aušinimo kanalu, BT 30, trumpas, Užveržimo Ø D1: 12mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302593 12 |
| GTIN | 4045197944566 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas). Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min⁻¹. **Su uždengiamais aušinimo kanalais.**

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------------|
| Užspaudimo Ø D ₁ | 12 mm |
| Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 12 |
| Išorinis Ø D | 42 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 55 mm |
| Laikiklis | BT 30, trumpas |
| Norma | DIN 6359 |
| Laikiklio norma | ISO 7388-2 |
| Laikiklio norma | JIS B6339 |

| | |
|--|------------------------------------|
| Forma | AD |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 μm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 12 mm | 309900 12 |
|---|-----------|