

**Garant****Įspraustinė Forma AD su aušinimo kanalu, BT 30, trumpas, Užveržimo Ø D1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302593 16
GTIN	4045197944573
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas). Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Su uždengiamais aušinimo kanalais.**

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	63 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	16
Išorinis Ø D	48 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Laikiklis	BT 30, trumpas
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339

Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

---

## Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------