

Garant**Įspraustinė Forma ADB, su aušinimo kanalu, BT 50, trumpas, Užveržimo Ø D1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302650 20
GTIN	4045197944726
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas). Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min⁻¹. **Su uždengiamais aušinimo kanalais.**

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	20
Išorinis Ø D	52 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Užspaudimo Ø D ₁	20 mm
Laikiklis	BT 50, trumpas
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339

Forma	ADB
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo \varnothing D1 20 mm	309900 20
---	-----------