

Garant**Įspraustinė Forma AD su aušinimo kanalu, BT 30, trumpas, Užveržimo Ø D1: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302593 6
GTIN	4045197944535
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas). Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min⁻¹. **Su uždengiamais aušinimo kanalais.**

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	6 mm
Išorinis Ø D	25 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	6
Laikiklis	BT 30, trumpas
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339

Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 6 mm	309900 6
--	----------