

**Garant**
**ER įspraustinė Forma ADB, BT 40, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 40**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302755 40
GTIN	4045197944818
Produktų klasė	31A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo kokybė G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Tiksliai subalansuota tvirtinimo veržlė (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimalus atsparumas nusidėvėjimui arba sukimo momento perdavimui dėl užveržimo veržlės dangos.**

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su ER užveržimo veržle.

**Priedai pasirinktinai:**

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Pastaba:**

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 3 - 26 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 80 mm

Išorinis Ø D: 63 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė: 40

ER užveržimo raktas: 40

## Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	63 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
ER užveržimo raktas	40
Atsarginė ER užveržimo veržlė	40
Užspaudimo ribos	3 - 26 mm
skirta ER cangėms	40
Laikiklis	BT 40, trumpas
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įsraustinė

## Priedai

ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įsraustinėms 40	309680 40
---	-----------