

**Garant****Kombinuota įspraustinė užmaunamoms frezoms Forma ADB, BT 40, trumpas, Kaiščio Ø d1: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302895 40
GTIN	4045197945020
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti.

Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Forma ADB.

**Paskirtis:**

**Su prizminiu pleištu** frezoms su išilginiu grioveliu, pvz.: DIN 841.

**Su tvirtinimo žiedu** frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802. Specialus raktas Nr. 309840.

**Pastaba:**

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

**Techninis aprašymas**

Virbo Ø d <sub>1</sub>	40 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	40
Išorinis Ø D	70 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	40
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm

Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	40
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Laikiklis	BT 40, trumpas
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 5 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė