



Vakuuminė modulinė plokštė su įpjovomis, Tipas: S1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	385037 S1
GTIN	2050001948748
Produktų klasė	38L

Aprašymas

Modelis:

iš itin atsparaus aliuminio. Modulinio būdu plečiamas su jungiamaisiais elementais.

Paskirtis:

Vakuuminiam plastiko, stiklo, metalų, spalvotųjų metalų, grafito ir kitų medžiagų užspaudimui.

Tiekimo sudėtis:

1 žarnos jungiamoji mova, 1 jungiamasis elementas, 7 aklės, 1 kištukas LW12, 2 užveržimo spaustukai, 1 m vakuuminė žarna, atraminiai diskai.

1 guminis adapterio kilimėlis.

Pastaba:

Vakuuminės prispaudimo plokštės galima modulinio būdu išplėsti naudojant jungiamąsias detales.

Ilgis: 300 mm

Plotis: 200 mm

Aukštis: 48 mm

Svoris: 8 kg

Techninis aprašymas

Ilgis	300 mm
Plotis	200 mm
Svoris	8 kg

Aukštis	48 mm
Produkto rūšis	Vakuuminė užspaudimo plokštė