

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis, plieninis, dešinin., Koto Ø / plokštelės dydis:
20/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260724 20/09
GTIN	4045197945112
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Užspaudimo ilgis L_2	19 mm
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Iškyšos ilgis L_1	60 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 09T3..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Plokštelės dydis	9 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Laikiklio ISO kodas	A20Q SSKCR/L09
Darbinės dalies ilgis L_3	13 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	25 mm
Koto Ø D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešinin.
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500