

Garant**Eco tekinimo laikiklis SCLCR 95°, keičiamoms plokštelėms CC., dešininis****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260020 16/09
GTIN	4045197945150
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslūs purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas. Su plokštumos aušinimu

Pastaba:

Aušinimo priemonės perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos laikiklius Nr. 317900 – 319886.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	27 mm
Laikiklio ISO kodas	SCLCR/L 1616X09
Darbinės dalies ilgis L_4	20 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 28
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Bendras ilgis L	74 mm
Koto dydis	16 mm
Serija	Eco

Paskirtis	dešin.
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/260020-16/09>