

Garant**Eco tekinimo laikiklis SVJBL 93°, keičiamoms plokštelėms VB., kairinis****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261103 16/11
GTIN	4045197945273
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

Su plokštumos aušinimu

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos laikiklius Nr. 317900 – 319886.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269023 1
Laikiklio ISO kodas	SVJBR/L 1616X11
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Plokštelės dydis	11 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Galvutės ilgis L ₁	34 mm
Koto dydis	16 mm
Bendras ilgis L	81 mm
Serija	Eco

Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/261103-16/11>