

Garant

ER įspraustinė nikeliuota, HSK-A 63 ilga, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32



Užsakymo data

Užsakymo numeris	305394 32
GTIN	4045197945754
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.

- **Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas spindulinis mušimas!).**
- **Su aušinimo kanalu (be nustatymo varžto).**
- **HSK darbinės plokštumos apdirbtos.**

Nikeliuotas siekiant išvengti korozijos.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui ER spyruokliuojančiose įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su High-Speed užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300.

Techninis aprašymas

skirta ER cangėms	32
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Išorinis Ø D	50 mm
Užspaudimo ribos	2 - 20 mm

Laikiklis	HSK-A 63 ilga
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-6
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 32	309680 32
--	-----------