

Garant

Weldon įspraustinė, forma ADB su aušinimo kanalais, nikeliuot., SK 40, trumpa, Užveržimo Ø D1: 6mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 300120 6 |
| GTIN | 4045197945679 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

GARANT –

Visi kotai labai tikslūs (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo tikslumas G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Su uždengiamais aušinimo kanalais.

Specialus padengimas nikeliu.

Su Balluff/RFID lusto anga.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------|
| Užspaudimo Ø D ₁ | 6 mm |
| Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 6 |
| Išorinis Ø D | 25 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 mm |
| Laikiklis | SK 40, trumpa |
| Norma | DIN 6359 |

| | |
|--|------------------------------------|
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Aušinimo kanalo anga | uždaroma |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 μm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |

Priedai

| | |
|--|----------|
| Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 6 mm | 309900 6 |
|--|----------|