

**Garant**

**Weldon įspraustinė, forma ADB su aušinimo kanalais, nikeliuot., SK 40, trumpa, Užveržimo Ø D1: 16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300120 16
GTIN	4045197945716
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:****GARANT –**

Visi kotai labai tikslūs (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo tikslumas G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Su uždengiamais aušinimo kanalais.**

Specialus padengimas nikeliu.

Su Balluff/RFID lusto anga.

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	63 mm
Išorinis Ø D	48 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	16
Laikiklis	SK 40, trumpa
Norma	DIN 6359

Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

---

## Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------