

**Garant****Profilių pratraukimo laikiklis, VDI  $\varnothing$  d = 12 mm, Koto tvirtinimo tipas: VDI20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	293030 VDI20
GTIN	4045197946133
Produktų klasė	29K

**Aprašymas****Tinka:**

CNC staklių.

**Priedai pasirinktinai:**

Padėties nustatymo pagalbinė priemonė (Nr. 293000) ir veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje (Nr. 293006).

**Pastaba:**

- **Dėmesio: Visada naudokite atitinkamą stūmiklio  $\varnothing$ .**
- **Kitų kotų jungčių reikia teirautis.**

**Techninis aprašymas**

L	57 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	50 mm
$\varnothing$ D <sub>1</sub>	44 mm
Koto rūšis	VDI 20
$\varnothing$ d	12 mm

Laikiklio dydis	VDI20
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

### Priedai

Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 16 mm	293006 16
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 12 mm	293006 12
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 5 mm	293006 5
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 8 mm	293006 8