

**Garant**

**Profilių pratraukimo antgalis, vidinis šešiabriaunis, metrinis  $\varnothing d = 8$  mm, TiN, Šešiabriaunis: 10mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	293040 10
GTIN	4045197946416
Produktų klasė	29L

**Aprašymas****Modelis:**

Su TiN danga.

**Paskirtis:**

Profiliavimui **apdirbimo metu**.

**Tinka:**

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020 – 293079.

**Pastaba:**

- **Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.**
- **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**

**Techninis aprašymas**

L	12,5 mm
Rakto dydis	10 mm
Ašmenys	HSS
Tolerancija	nuo + 0,15 iki + 0,18 mm

Profilis	Šešiabriaunis
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Danga	TiN
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis