

Garant

Profilių pratraukimo antgalis, vidinis šešiabriaunis, metrinis $\varnothing d = 16$ mm, TiN, Šešiabriaunis: 21 mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 293046 21 |
| GTIN | 4045197946782 |
| Produktų klasė | 29L |

Aprašymas**Modelis:**

Su TiN danga.

Paskirtis:

Profiliavimui **apdirbimo metu**.

Tinka:

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020 – 293079.

Pastaba:

- **Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.**
- **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**

Techninis aprašymas

| | |
|-------------|--------------------------|
| L | 32 mm |
| Rakto dydis | 21 mm |
| Ašmenys | HSS |
| Tolerancija | nuo + 0,22 iki + 0,26 mm |

| | |
|----------------|---|
| Profilis | Šešiabriaunis |
| L ₁ | 40 mm |
| Ø d | 16 mm |
| Danga | TiN |
| Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |