

Garant

**Profilių pratraukimo antgalis, vidinis kvadratas, metrinis $\varnothing d = 16$ mm, TiN,
Kvadratinis veržlių raktas: 14mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	293056 14
GTIN	4045197947215
Produktų klasė	29L

Aprašymas**Modelis:**

Su TiN danga.

Paskirtis:

Profiliavimui **apdirbimo metu**.

Tinka:

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020 – 293079.

Pastaba:

- **Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.**
 - **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**
- Naudoti 9 mm keturbriaunius profilius > rekomenduojama tik apdirbant lengvai pjaunamas medžiagas (kai nuimama daug medžiagos).

Techninis aprašymas

Rakto dydis	14 mm
L	32 mm

Ašmenys	HSS
Tolerancija	nuo + 0,16 iki + 0,19 mm
Profilis	Kvadratinis veržlių raktas
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Danga	TiN
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis