

**Garant**

**Profilių pratraukimo antgalis, vidinis kvadratas, metrinis  $\varnothing d = 12$  mm, TiN,  
Kvadratinis veržlių raktas: 4mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 293053 4      |
| GTIN             | 4045197946997 |
| Produktų klasė   | 29L           |

**Aprašymas****Modelis:**

Su TiN danga.

**Paskirtis:**

Profiliavimui **apdirbimo metu**.

**Tinka:**

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020 – 293079.

**Pastaba:**

- **Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.**
  - **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**
- Naudoti 9 mm keturbriaunius profilius > rekomenduojama tik apdirbant lengvai pjaunamas medžiagas (kai nuimama daug medžiagos).

**Techninis aprašymas**

|             |        |
|-------------|--------|
| Rakto dydis | 4 mm   |
| L           | 6,5 mm |

|                |   |
|----------------|---|
| Ašmenys        | HSS                                       |
| Tolerancija    | nuo + 0,09 iki + 0,12 mm                  |
| Profilis       | Kvadratinis veržlių raktas                |
| L <sub>1</sub> | 25 mm                                     |
| Ø d            | 12 mm                                     |
| Danga          | TiN                                       |
| Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |