

**Garant**

**Profilių pratraukimo antgalis, vidinis, Torx® varžtams Ø d = 16 mm, TiN, Torx® profilis: TX10mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	293066 TX10
GTIN	4045197947567
Produktų klasė	29L

**Aprašymas****Modelis:**

Su TiN danga.

**Paskirtis:**

Profiliavimui **apdirbimo metu**.

**Tinka:**

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020 – 293079.

**Pastaba:**

- **Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.**
- **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**

**Techninis aprašymas**

L	2 mm
Torx® tabalavimo išorinis skersmuo	2,83 mm
Pirminio gręžimo Ø	2,1 mm
Ašmenys	HSS

Torx® profilis	TX10
Tolerancija	- 0,005 iki + 0,01 mm
Profilis	Torx®
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Danga	TiN
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis