

Garant

Profilių pratraukimo antgalis, vidinis, Torx® varžtams Ø d = 12 mm, TiN, Torx® profilis: TX55mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	293063 TX55
GTIN	4045197947543
Produktų klasė	29L

Aprašymas**Modelis:**

Su TiN danga.

Paskirtis:

Profiliavimui **apdirbimo metu**.

Tinka:

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020 – 293079.

Pastaba:

- **Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.**
- **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**

Techninis aprašymas

L	7 mm
Torx® tabalavimo išorinis skersmuo	11,4 mm
Pirminio gręžimo Ø	8,25 mm
Ašmenys	HSS

Torx® profilis	TX55
Tolerancija	- 0,015 iki + 0,015 mm
Profilis	Torx®
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Danga	TiN
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis