

HALDER**Pleištinis spaustukas rifliuotas, Sriegis M: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370021 M8
GTIN	4030618237655
Produktų klasė	37K

Aprašymas**Paskirtis:**

Įsukus užveržimo varžtą, užspaudimo lūpos pasislenka į išorę ir prispaudžia detalę prie tvirtos atramos.

Apdirbama medžiaga:

Bazinis laikiklis iš įrankinio plieno, grūdintas, neapdirbtas. Prispaudimo lūpos iš įrankinio plieno, grūdintos, juodintos ir nušlifotos.

Pastaba:

Tvirtinimui į sriegio kiaurymę arba naudojant veržlę, skirtą T grioveliui. Galima spausti horizontaliai arba vertikalčiai daug kartų.

Techninis aprašymas

B ₁	29 mm
Sriegis M	M8
maksimalus užveržimo momentas	43 Nm
Ilgis	27 - 31 mm
Užspaudimo jėga	20 kN

Aukštis H	17,5 mm
Produkto rūšis	Pleištinis spaustuvas