

**HALDER****Dvipleištis spaustukas rifliuotas, Sriegis M: M12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370023 M12
GTIN	4030618237723
Produktų klasė	37K

**Aprašymas****Paskirtis:**

Įsukus užveržimo varžtą, užspaudimo lūpos pasislenka į išorę ir prispaudžia detalę prie tvirtos atramos.

Dvigubasis pleištis leidžia papildomai pasiekti suveržimo jėgą.

**Apdirbama medžiaga:**

Bazinis laikiklis iš įrankinio plieno, grūdintas, neapdirbtas. Prispaudimo lūpos iš įrankinio plieno, grūdintos, juodintos ir nušlifluotos.

**Pastaba:**

Tvirtinimui į sriegio kiaurymę arba naudojant veržlę, skirtą T grioveliui. Galima spausti horizontaliai arba vertikalčiai daug kartų.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo jėga	50 kN
Ilgis	42 - 49 mm
B <sub>1</sub>	41 mm
maksimalus užveržimo momentas	85 Nm

Sriegis M	M12
Aukštis H	26 mm
Produkto rūšis	Pleištinis spaustuvas