



## TY® antgalių rinkinys, 8 vnt. 29 mm C 6,3, Dalių skaičius: 8



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	674165 8
GTIN	4010995421397
Produktų klasė	63K

### Aprašymas

#### Modelis:

29 mm ilgio TY® antgalių sukimo zona yra 4 mm ilgesnė negu 25 mm antgalių, todėl jų eksploataavimo trukmė ilgesnė. Idealiai tinka galingiems gręžtuvams ir smūginiams suktuvams. Iš plastikinio laikiklio BitBuddy® galima patogiai viena ranka antgalius įstatyti tiesiai į suktuvą.

#### Privalumai:

Spalvotus antgalius paprasta surasti dėl viršutinio spalvoto paviršiaus, nes **tamsoje juos apšvietus UV šviesa** jie nesunkiai pastebimi.

#### Turinys:

Antgaliai, ilgis 29 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. dyd. PZ2; PZ3

Antgaliai, ilgis 29 mm, C 6,3 vidiniams TORX® varžtams: Po 1 vnt. dyd. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Jungiamasis kotas: 1 vnt.

#### Pastaba:

Tinkamus UV kišeninius prožektorius LED / UV rasite Nr. 081518 UV-LED.

### Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvai
Dalių skaičius	8
Antgalio ilgis	29 mm

---

## Priedai

Kišeninis prožektorius LED ir UV su baterija Tipas UV-LED

081518 UV-LED