

Garant
SCMT 120408, Rūšis: HB7035-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260750 HB7035-1
GTIN	4045197948519
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SCMT 120408 HB7035-1 Kampo spindulys: 0,8 mm
 Kietlydinys: HB7035-1
 Drožlialaužis: SS
 Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Pastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7035-1

Drožlialaužis	SS
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui