

**Garant****CNMG 120408 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250061 HB7020
GTIN	4045197948533
Produktų klasė	21G

**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	WSS
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7020
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui