

**Garant****DNMG 110404 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250653 HB7020
GTIN	4045197948557
Produktų klasė	21G

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Pastūma $f$	0,15 - 0,35 mm/aps,
Drožlialaužis	WSS
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7020
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui