

Garant**TNMG 160404 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251433 HB7020
GTIN	4045197948601
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	WSS
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Kietlydinys	HB7020
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui