

Garant**WNMG 060404 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251953 HB7020
GTIN	4045197948625
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Drožlialaužis	WSS
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Kietlydinys	HB7020
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui