

Garant**TNMG 160408 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251435 HB7020
GTIN	4045197948618
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Drožialaužis	WSS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7020
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui