

Garant**WNMG 080408 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251965 HB7020
GTIN	4045197948656
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	HB7020
Drožlialaužis	WSS
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui