

Garant**CNMG 120412 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250159 HB7020
GTIN	4045197948724
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	1,2 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Drožlialaužis	WSM
Pastūma f	0,3 - 0,45 mm/aps,
Kietlydinys	HB7020
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui