

**Garant****WNMG 060408 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252065 HB7020
GTIN	4045197948779
Produktų klasė	21G

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma $f$	0,25 - 0,45 mm/aps,
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	WSM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7020
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui