

Garant**TNMG 160412 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251547 HB7020
GTIN	4045197948762
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Kietlydinys	HB7020
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	1,2 mm
Pastūma f	0,25 - 0,45 mm/aps,
Drožlialaužis	WSM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Tolerancija

M

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui