

**Garant****WNMG 080412 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 252073 HB7020 |
| GTIN             | 4045197948793 |
| Produktų klasė   | 21G           |

**Techninis aprašymas**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Kampo spindulys                               | 1,2 mm              |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,5 - 4 mm          |
| Ašmenys                                       | HM                  |
| Pastūma f                                     | 0,25 - 0,45 mm/aps, |
| Pagrindinis naudojimas                        | P                   |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 120 - 350 m/min     |
| Pjovimo sąlygos                               | retai pertraukiamas |
| Kietlydinys                                   | HB7020              |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka          | Rupusis apdirbimas  |
| Drožlialaužis                                 | WSM                 |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas        | WNMG 080412         |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius            | 6                   |

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Tolerancija    | M                                 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |