

**Garant****CCMT 060202 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260051 HB7020
GTIN	4045197948809
Produktų klasė	21G

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1 mm
Pastūma $f$	0,15 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	WSS
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Kietlydinys	HB7020
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui