

Garant**DNMG 150408, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250868 HB7035-1
GTIN	4045197949196
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150408 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1

Drožlialaužis: SG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mmPastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 260 m/min**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas

Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Drožlialaužis	SG
Kietlydinys	HB7035-1
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui